

**DCMT 11T302, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Classe d'article	25E

Description

DCMT 11T302 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 390 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 390 m/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage