

**CCMT 060204, Nuance: CA515**

Données de commande

N° commande	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 380 m/min
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	GK
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage