


DC. T 11T302, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Classe d'article	25E

Description

DC. T 11T302 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 390 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Brise-copeaux	HQ
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 390 m/min

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage