

**WNMG 080404 Wiper, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080404 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WP

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,07 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 435 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	WP
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage