

**CC. T 09T302, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Classe d'article	25E

Description

CC. T 09T302 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 380 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 380 m/min
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage