


DC. T 11T304, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Classe d'article	25E

Description

DC. T 11T304 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 390 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 390 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Continue
Application principale	P

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage