


WN.G 080404, Nuance: CA515


Données de commande

N° commande	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	1 - 3,8 mm
Brise-copeaux	PS
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Application principale	P
Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage