



Jeu de douilles tournevis revêtement TiN pour Torx®, carré 1/2 pouce 9 pièces



Données de commande

N° commande	639506
GTIN	4000896051540
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**;
douilles suivant **DIN 3124**.

Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Pour vis Torx® femelles avec filetage M4 – M14.

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillage. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Livraison:

Douilles tournevis: 9 pièces réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Présentation dans: Coffret avec fonction présentoir

Description technique

Nombre de pièces	9
Carré d'entraînement	1/2 pouce

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Longueur	185 mm
Largeur	153 mm
Hauteur	52 mm
Type de produit	Douille