



Jeu de douilles tournevis 6 pans, revêtement TiN, carré 1/2 pouce 9 pièces



Données de commande

N° commande	639406
GTIN	4000896193530
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**;
douilles suivant **DIN 3124**.

Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M6 – M24.

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillage. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Livraison:

Douilles tournevis: 9 pièces 643233 réf. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Présentation dans: Coffret avec fonction présentoir

Hauteur: 52 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 5-17 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	9
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	5-17 mm
Longueur	185 mm
Largeur	153 mm
Hauteur	52 mm
Type de produit	Douille

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 12 mm	643233 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 6 mm	643233 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 5 mm	643233 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 7 mm	643233 7
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 14 mm	643233 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 8 mm	643233 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 17 mm	643233 17
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN Hexagonal 10 mm	643233 10
Garniture en mousse souple bimatière	163-361L
Caisse à outils pour garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »	165-S