

**Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 77,7mm****Données de commande**

N° commande	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Classe d'article	37M

**Description****Exécution:**

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au Ø de serrage désiré.

**Utilisation:**

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

**Description technique**

H	45,5 mm
H <sub>1</sub>	37,6 mm
D <sub>2</sub> Ø de serrage min.	29,3 mm
Force serrage	44,5 kN
Ø ext. D <sub>1</sub>	77,7 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 6/92,5

Ø D <sub>3</sub>	M 16
Ø ext. D	107,5 mm
Couple de serrage maximal	280 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage