



Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 103mm



Données de commande

N° commande	370015 103
GTIN	4046368384501
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au \varnothing de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

Description technique

$\varnothing D_3$	M 16
H_1	37,6 mm
\varnothing ext. D	132,9 mm
Force serrage	44,5 kN
H	45,5 mm
$\varnothing D_4$	M 6/118

Ø ext. D ₁	103 mm
D ₂ Ø de serrage min.	29,3 mm
Couple de serrage maximal	280 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage