



Coin double de serrage, Filetage M: M4



Données de commande

N° commande	370010 M4
GTIN	4046368870509
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Profil aluminium avec coin acier et vis.
- Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.

Description technique

B ₁	10,4 mm
Filetage M	M4
Hauteur H ₂	5,6 mm
Pour six pans creux	3 mm
B ₂	12,7 mm
Force serrage	2,2 kN
Tirage maximal	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
Couple de serrage maximal	3,4 Nm
Longueur L	15,9 mm

Hauteur H	14,5 mm
Largeur B	12,3 mm
Type de produit	Coin de serrage