



Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 20mm



Données de commande

N° commande	370015 20
GTIN	4046368381500
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au \varnothing de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

Description technique

$\varnothing D_3$	M 8
\varnothing ext. D_1	20 mm
H	24,9 mm
$\varnothing D_4$	M 3/29
Force serrage	11,1 kN
H_1	19 mm

D ₂ Ø de serrage min.	13,5 mm
Ø ext. D	37,5 mm
Couple de serrage maximal	34 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage