



Coin double de serrage, Filetage M: M8



Données de commande

N° commande	370010 M8
GTIN	4046368871001
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Profil aluminium avec coin acier et vis.
- Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.

Description technique

H ₁	25,4 mm
Pour six pans creux	6 mm
Hauteur H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Force serrage	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Filetage M	M8
Tirage maximal	26,9 mm
Couple de serrage maximal	14,5 Nm
Longueur L	31,7 mm

Hauteur H	25,9 mm
Largeur B	24,8 mm
Type de produit	Coin de serrage