

**Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 35,3mm****Données de commande**

N° commande	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Classe d'article	37M

Description**Exécution:**

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au Ø de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

Description technique

Ø D ₃	M 12
D ₂ Ø de serrage min.	23 mm
H	31,8 mm
H ₁	25,4 mm
Ø ext. D ₁	35,3 mm
Ø ext. D	56 mm

Force serrage	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
Couple de serrage maximal	150 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage