



## Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 51,5mm



### Données de commande

N° commande	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Classe d'article	37M

### Description

#### Exécution:

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au  $\varnothing$  de serrage désiré.

#### Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

### Description technique

$D_2$ $\varnothing$ de serrage min.	29,3 mm
$H_1$	31,8 mm
$\varnothing$ ext. $D_1$	51,5 mm
$\varnothing D_3$	M 16
$\varnothing D_4$	M 5/63,9
H	39,6 mm

Force serrage	44,5 kN
Ø ext. D	75,5 mm
Couple de serrage maximal	280 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage