



Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 42mm



Données de commande

N° commande	370015 42
GTIN	4046368383009
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au Ø de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

Description technique

H ₁	31,8 mm
D ₂ Ø de serrage min.	29,3 mm
Ø D ₄	M 5/55,9
Ø ext. D	69,5 mm
Ø ext. D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Force serrage	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Couple de serrage maximal	280 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage