




Crampon Pitbull Lame, Filetage M: M6



Données de commande

N° commande	370025 M6
GTIN	4046368563500
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
- Serrage sûr et précis.
- Encombrement réduit.

Arête de blocage de lame pour pièces brutes.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.

Description technique

Largeur de serrage	19,1 mm
Force serrage	16 kN
Filetage M	M6
Course de serrage	0,6 mm
B ₁	7,6 mm
H ₁	7,2 mm

B _{H9}	19,05 mm
Matière	Acier
Hauteur H ₂	3,8 mm
H	14,48 mm
Couple de serrage maximal	22,5 Nm
Type de produit	Système de serrage de gabarits