



## Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 27mm



### Données de commande

N° commande	370015 27
GTIN	4046368382002
Classe d'article	37M

### Description

#### Exécution:

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au  $\varnothing$  de serrage désiré.

#### Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

### Description technique

$\varnothing D_3$	M 10
$D_2$ $\varnothing$ de serrage min.	18 mm
Force serrage	20 kN
$H_1$	22,2 mm
H	28,6 mm
$\varnothing$ ext. $D_1$	27 mm

Ø ext. D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
Couple de serrage maximal	60 Nm
Course de serrage max.	0,38 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage