



Coin double de serrage, Filetage M: M6



Données de commande

N° commande	370010 M6
GTIN	4046368870752
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Profil aluminium avec coin acier et vis.
- Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.

Description technique

Pour six pans creux	5 mm
B ₁	16,1 mm
Hauteur H ₂	9,5 mm
Force serrage	6,7 kN
Filetage M	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
Tirage maximal	20,3 mm
Couple de serrage maximal	14,3 Nm
Longueur L	23,8 mm

Hauteur H	19 mm
Largeur B	18,6 mm
Type de produit	Coin de serrage