



Crampon Pitbull Lame, Filetage M: M4



Données de commande

N° commande	370025 M4
GTIN	4046368563203
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
- Serrage sûr et précis.
- Encombrement réduit.

Arête de blocage de lame pour pièces brutes.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.

Description technique

Filetage M	M4
Hauteur H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Largeur de serrage	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
H	9,9 mm

Matière	Acier
B _{H9}	12,7 mm
Course de serrage	0,4 mm
Force serrage	6,6 kN
Couple de serrage maximal	5,6 Nm
Type de produit	Système de serrage de gabarits