



Vis de serrage à excentrique, Filetage M: M12



Données de commande

N° commande	370005 M12
GTIN	4046368503322
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- **Encombrement réduit.**
- **Serrage de pièces de forme quelconque.**

Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10!

Description technique

Filetage M	M12
Course d'excentrique S_1	2 mm
Bague 6 pans ouverture	25 mm
Longueur du filet L	25 mm
Force serrage	18 kN
Dim. A	12,7 mm
Bague à 6 pans creux ouverture ₁	8 mm
Hauteur bague H	9,5 mm
Couple de serrage maximal	88 Nm

Type de produit

Vis de serrage à excentrique