



Coin double de serrage, Filetage M: M12



Données de commande

N° commande	370010 M12
GTIN	4046368871506
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Profil aluminium avec coin acier et vis.
- Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.

Description technique

Force serrage	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Filetage M	M12
Tirage maximal	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Hauteur H ₂	19 mm
Pour six pans creux	10 mm
Couple de serrage maximal	38,4 Nm
Longueur L	47,6 mm

Hauteur H	38,6 mm
Largeur B	37,3 mm
Type de produit	Coin de serrage