

**Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 14,2mm****Données de commande**

N° commande	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Classe d'article	37M

Description**Exécution:**

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au Ø de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

Description technique

D ₂ Ø de serrage min.	12,2 mm
Ø ext. D ₁	14,2 mm
Force serrage	8,5 kN
H	24,9 mm
Ø ext. D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
Couple de serrage maximal	17 Nm
Course de serrage max.	0,33 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage