




Crampon Pitbull émoussé, Filetage M: M6



Données de commande

N° commande	370030 M6
GTIN	4046368563609
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
- Serrage sûr et précis.
- Encombrement réduit.

Arête émoussée pour travaux généraux.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.

Description technique

Hauteur H_2	3,8 mm
H	14,48 mm
Course de serrage	0,6 mm
Force serrage	16 kN
B_{H9}	19,05 mm
H_1	7,2 mm

Matière	Acier
B ₁	7,6 mm
Largeur de serrage	19,1 mm
Filetage M	M6
Couple de serrage maximal	22,5 Nm
Type de produit	Système de serrage de gabarits