



Crampon Pitbull émoussé, Filetage M: M10



Données de commande

N° commande	370030 M10
GTIN	4046368563753
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
- Serrage sûr et précis.
- Encombrement réduit.

Arête émoussée pour travaux généraux.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.

Description technique

Course de serrage	1,7 mm
Largeur de serrage	25,4 mm
Hauteur H ₂	6,3 mm
Filetage M	M10
Force serrage	26 kN
H	18,03 mm

Matière	Acier
H ₁	11,4 mm
B ₁	10,2 mm
B _{H9}	25,4 mm
Couple de serrage maximal	40 Nm
Type de produit	Système de serrage de gabarits