

**Garant****Disque à lamelles X-LOCK long life ZA conique, Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	565279 40
GTIN	4062406162535
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

- **Zirconium (ZA) premium pour une capacité d'abrasion maximale.**
- **Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.**
- **Plateau en fibre de verre robuste pour une pression d'appui optimale.**
- **Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.**
- **Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle à faible vitesse et puissantes.**

**long life** - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale.**

Changement de disque rapide et sans outil grâce au système X-LOCK.

**Utilisation:**

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

**Remarque(s):**

Les disques à lamelles X-LOCK sont rétrocompatibles et peuvent également être utilisés sur des meuleuses d'angle classiques.

**Description technique**

Ø disque	125 mm
----------	--------

Forme	Oblique
Grain	40
Ø alésage	22,23 mm
Série	Système X-LOCK
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		