



Disque d'ébarbage Silver, Ø disque × largeur de disque: 115X7mm



Données de commande

N° commande	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Disque d'ébarbage **Silver** avec **grain de céramique de précision** pour une grande capacité d'abrasion et une longue durée de vie. Pour **l'INOX et l'acier**.

Utilisation:

Pour ponçage par enlèvement de matière et travaux de tronçonnage lourds.

Spécification:

A36P-BF.

Description technique

Épaisseur de disque	7 mm
Ø disque	115 mm
Ø alésage	22,23 mm
Série	SILVER
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		