

**3M****Disques à tronçonner Silver, Ø disque: 125mm****Données de commande**

N° commande	563325 125
GTIN	5902658104978
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Disque à tronçonner Silver présentant une grande capacité de coupe et une longue durée de vie. Mélange de grain avec **grain de céramique de précision.**

**Utilisation:**

Pour des coupes rapides et quasi sans bavures, avec contrainte thermique réduite.

**Spécification:**

**A36R-BF.**

**Description technique**

Ø disque	125 mm
Epaisseur de disque	1 mm
Ø alésage	22,23 mm
Forme	Droit
Série	SILVER
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		