



## Disque d'ébarbage Silver, Ø disque × largeur de disque: 230X7mm



### Données de commande

N° commande	560453 230X7
GTIN	4054596444140
Classe d'article	53M

### Description

#### Exécution:

Disque d'ébarbage **Silver** avec **grain de céramique de précision** pour une grande capacité d'abrasion et une longue durée de vie. Pour **l'INOX et l'acier**.

#### Utilisation:

Pour ponçage par enlèvement de matière et travaux de tronçonnage lourds.

#### Spécification:

**A36P-BF.**

### Description technique

Épaisseur de disque	7 mm
Ø disque	230 mm
Ø alésage	22,23 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré

Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		