



Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: 71150464



Données de commande

N° commande	074000 71150464
GTIN	4014586887388
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil puissante et robuste avec **carter d'engrenage métallique** d'une grande longévité, engrenage de percussion entièrement en métal et **poignée centrale Softgrip ergonomique**.

Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Couple 10% supérieur en rotation à gauche. Réglage électronique du couple sur 6 niveaux.

Version Select.

- **Mandrin carré 3/8 "**.
- **Couple maximal 135 Nm.**

Avantage(s):

Réglage électronique du couple sur 6 niveaux.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir 073835, kits de base batterie, voir 073832.

Description technique

Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de coups	0 - 3600 min ⁻¹
Couple maximal	135 Nm
Vibrations maximales suivant EN	14,5 m/s ²
Poids	0,85 kg
Utilisation type	Strong
Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Référence fabricant	ASCD 12-150 W8
Tension de la batterie	12 V
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M14
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 12 V
Emballage	Mallette de transport
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073835 FE12
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073837 FE12