

Garant**Porte-outils avec logements d'outils, Largeur 627 mm, Pour queues d'outils: C8****Données de commande**

N° commande	970130 C8
GTIN	4062406162672
Classe d'article	91L

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique. Montage possible suivant **inclinaison de 0° / 20° / 45°**.

Adapté(s) pour :**Largeur 452 mm:**

Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.

Largeur 627 mm:

Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Profondeur: 150 mm

Dim. latérale de cadre: 37 mm

Nombre de logements d'outils: 6

Entre axe (A): 108 mm

Description technique

Dim. latérale de cadre	37 mm
Entre axe (A)	108 mm
Pour queues d'outils	C8
Nombre de logements d'outils	6
Profondeur	150 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur 627 mm
Type de produit	Dispositif porte outils Wera 2go 1