

**Garant****Chariots de transport CNC avec roues en caoutchouc plein, Largeur utile: 452mm****Données de commande**

N° commande	970046 452
GTIN	4062406163112
Classe d'article	91L

**Description****Exécution:**

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (Ø 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l'ensemble de l'atelier. Avec tablette en tôle d'acier (LxIxP 150x452x30 mm).

**Livraison:**

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en caoutchouc plein.

**Coloris:**

Châssis et parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

**Description technique**

Nombre de rails porteurs (par côté)	2
Largeur surface de base	500 mm

Hauteur	1200 mm
Largeur utile	452 mm
Prof. surface de base	800 mm
Profondeur	800 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de porte-outils (par côté)	4
Charge admissible max.	400 kg
Ø roue	160 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Largeur	500 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

## Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970125 HSK100
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30	970125 VDI30
Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT Largeur 452 mm	970110 452
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50	970125 HSK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5	970125 C5
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63	970125 HSK63
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8	970125 C8

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40	970125 SK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30	970125 SK30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50	970125 SK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40	970125 HSK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80	970125 HSK80
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20	970125 VDI20
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0	970125 0
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40	970125 VDI40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6	970125 C6
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4	970125 C4