


**Garant****Panneau perforé, hauteur 481 mm pour montage mural, Largeur: 1920mm****Données de commande**

N° commande	955310 1920
GTIN	4062406160203
Classe d'article	91F

**Description****Exécution:**

Panneau perforé en tôle d'acier robuste pliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Sur la face arrière, tôles de renforcement soudées pour fixation murale.

**Utilisation:**

Pour montage mural direct; vis de fixation invisibles après le montage. En cas de montage sur une surface importante, les panneaux perforés peuvent être vissés directement l'un à côté de l'autre et l'un au-dessus de l'autre.

**Livraison:**

Vis et chevilles pour le montage mural fournies.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Exécution panneau perforé	une face
Hauteur	481 mm
Largeur	1920 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

