

Garant**Chariots de transport avec roues en PU, Largeur utile mm / Modèle: 627/B****Données de commande**

N° commande	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Classe d'article	91L

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (Ø 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 925 mm

Largeur surface de base: 675 mm

Prof. surface de base: 1100 mm

Largeur utile: 627 mm

Nombre de rails porteurs (1 niveau): 4

Nombre de porte-outils (1 niveau): 7

Description technique

Profondeur	1100 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de porte-outils (1 niveau)	7
Modèle	B
Largeur utile	627 mm
Charge admissible max.	400 kg
Matériau roue	PU
Largeur	675 mm
Nombre de rails porteurs (1 niveau)	4
Ø roue	160 mm
Hauteur	925 mm
Largeur surface de base	675 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Prof. surface de base	1100 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

Accessoires

Tablette avec couvercle pour chariots de transport Largeur 627 mm	970175 627
Tablette pour chariots de transport Largeur 627 mm	970170 627