

**Garant****Chariots de transport avec roues en caoutchouc plein, Largeur utile mm /  
Modèle: 452/A****Données de commande**

N° commande	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Classe d'article	91L

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (Ø 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

**Livraison:**

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en caoutchouc plein.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 925 mm

Largeur surface de base: 500 mm

Prof. surface de base: 800 mm

Largeur utile: 452 mm

Nombre de rails porteurs (1 niveau): 3

Nombre de porte-outils (1 niveau): 5

## Description technique

Nombre de rails porteurs (1 niveau)	3
Ø roue	160 mm
Largeur surface de base	500 mm
Modèle	A
Largeur	500 mm
Hauteur	925 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Prof. surface de base	800 mm
Profondeur	800 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Nombre de porte-outils (1 niveau)	5
Charge admissible max.	400 kg
Largeur utile	452 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

## Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8	970125 C8
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970125 HSK100
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80	970125 HSK80
Rail porteur pour porte-outils UNIT Largeur 452 mm	970110 452
	970125 VDI30

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30

Tablette avec couvercle pour chariots de transport Largeur 452 mm

970175 452

Tablette pour chariots de transport Largeur 452 mm

970170 452

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5

970125 C5

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40

970125 VDI40

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50

970125 SK50

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30

970125 SK30

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6

970125 C6

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50

970125 HSK50

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40

970125 HSK40

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20

970125 VDI20

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40

970125 SK40

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4

970125 C4

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63

970125 HSK63

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0

970125 0