

**Garant****Chariots de transport avec roues en caoutchouc plein, Largeur utile mm /  
Modèle: 627/A****Données de commande**

N° commande	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Classe d'article	91L

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (Ø 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

**Livraison:**

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en caoutchouc plein.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 925 mm

Largeur surface de base: 675 mm

Prof. surface de base: 800 mm

Largeur utile: 627 mm

Nombre de rails porteurs (1 niveau): 3

Nombre de porte-outils (1 niveau): 5

## Description technique

Largeur utile	627 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Prof. surface de base	800 mm
Profondeur	800 mm
Ø roue	160 mm
Nombre de porte-outils (1 niveau)	5
Largeur surface de base	675 mm
Nombre de rails porteurs (1 niveau)	3
Matériau roue	Caoutchouc plein
Modèle	A
Hauteur	925 mm
Charge admissible max.	400 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	675 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

## Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50	970130 SK50
Tablette avec couvercle pour chariots de transport Largeur 627 mm	970175 627
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50	970130 HSK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970130 HSK100

Rail porteur pour porte-outils UNIT Largeur 627 mm	970110 627
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6	970130 C6
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30	970130 SK30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8	970130 C8
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40	970130 SK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4	970130 C4
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63	970130 HSK63
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30	970130 VDI30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20	970130 VDI20
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5	970130 C5
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40	970130 HSK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0	970130 0
Tablette pour chariots de transport Largeur 627 mm	970170 627
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40	970130 VDI40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80	970130 HSK80