


Garant

Cloison d'appoint (1 montant et 3 panneaux perforés) une face, Largeur: 1500mm

**Données de commande**

N° commande	955431 1500
GTIN	4062406163303
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Montants (tube d'acier 60×40×2 mm) avec compensation de niveau et **parois crantées à l'avant** et à **l'arrière** pour fixation de tablettes, etc. Inserts filetés à l'intérieur des montants pour montage (par vis) des panneaux perforés 928070; 928071.

Panneaux perforés en tôle d'acier □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des accessoires pour panneaux perforés ainsi que des crochets et supports Easyfix.

Utilisation:

Comme cloison entre deux pièces, protection contre les regards indiscrets et rangement d'outils clair et flexible.

Coloris:

Panneaux perforés gris clair RAL 7035, montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Exécution panneau perforé	une face
Poids	34 kg

Profondeur	660 mm
Hauteur	2125 mm
Largeur	1500 mm
Charge maximale	200 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Présentoir pour panneaux perforés