

Garant**Cloison (2 montants et 3 panneaux perforés) une face, Largeur: 1500mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 955430 1500 |
| GTIN | 4062406163280 |
| Classe d'article | 91P |

Description**Exécution:**

Montants (tube d'acier 60×40×2 mm) avec compensation de niveau et **parois crantées à l'avant** et à **l'arrière** pour fixation de tablettes, etc. Inserts filetés à l'intérieur des montants pour montage (par vis) des panneaux perforés 928070; 928071.

Panneaux perforés en tôle d'acier □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des accessoires pour panneaux perforés ainsi que des crochets et supports Easyfix.

Utilisation:

Comme cloison entre deux pièces, protection contre les regards indiscrets et rangement flexible et ordonné.

Coloris:

Panneaux perforés gris clair RAL 7035, montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

| | |
|-----------------|---------|
| Profondeur | 660 mm |
| Hauteur | 2125 mm |
| Charge maximale | 200 kg |

| | |
|------------------------------------|--|
| Poids | 41 kg |
| Exécution panneau perforé | une face |
| Largeur | 1500 mm |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Présentoir pour panneaux perforés |