

**Garant****Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: C8****Données de commande**

N° commande	970670 C8
GTIN	4062406163198
Classe d'article	91L

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique.

**Adapté(s) pour :**

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 125 mm

Largeur: 475 mm

Profondeur: 200 mm

Nombre de logements d'outils: 4

Entre axe (A): 108 mm

**Description technique**

Largeur	475 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	125 mm
Nombre de logements d'outils	4
Pour queues d'outils	C8
Entre axe (A)	108 mm

Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Porte-outils pour rayonnages CNC

---

## Accessoires

Insert en plastique Type C8	947390 C8
-----------------------------	-----------