

Garant GRIDLINE

Etabli CNC avec bâti 24G + 30G, Long. plan de travail: 2000mm**Données de commande**

N° commande	970615 2000
GTIN	4062406163389
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs en 24G et 30G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Avec plan de travail en bambou.

Charge admissible des tiroirs du caisson 24G: 75 kg.

Charge admissible des tiroirs du caisson 30G: 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970705 est nécessaire.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Poids	270 kg
Largeur caisson de tiroirs à droite	750 mm
Largeur caisson de tiroirs à gauche	600 mm
Hauteur	850 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm

Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Profondeur caisson de tiroirs	700 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Longueur plan de travail	2000 mm
Larg. utile tiroirs (caisson à droite)	650 mm
Larg. utile tiroirs (caisson à gauche)	500 mm
Largeur utile de tiroir en G (caisson à gauche)	20
Largeur utile de tiroir en G (caisson à droite)	26
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Etablis CNC

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931168 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931168 100
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931043 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931168 300

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931043 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931043 250
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931043 50
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931168 125
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931043 100
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm	926001 2000
Armoire à outils complète avec tiroirs200 kg Hauteur mm / nombre de tiroirs 800/5	931115 800/5
Armoire à outils complète avec tiroirs75 kg Hauteur mm / nombre de tiroirs 800/6	931005 800/6