

Garant GRIDLINE

Etabli CNC avec bâti 30G, 26×24G, Long. plan de travail: 1500mm**Données de commande**

N° commande	970605 1500
GTIN	4062406163372
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 30G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et **charge admissible de 200 kg**. Avec plan de travail en bambou.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970705 est nécessaire.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Longueur plan de travail	1500 mm
Largeur piètement	50 mm
Largeur caisson de tiroirs	750 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm

Profondeur caisson de tiroirs	700 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Poids	175 kg
Nombre de tiroirs	5
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Largeur utile des tiroirs en G	26
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Etablis CNC

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931168 125
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931168 300
	931168 75

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

931168 100

Goussets Type 1

927122 1

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg Hauteur mm /
nombre de tiroirs 800/5

931115 800/5

Piètement Hauteur 800 mm

927000 800

Épaisseur du plan de travail de 50 mm en bambou encollé
en croix Long. plan de travail 1500 mm

926001 1500