

Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage CNC avec tiroirs, 26×20G, Hauteur mm / Type: 1025/6**Données de commande**

N° commande	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 60×28G, avec tiroirs 26×20G. **Avec portes coulissantes**, verrouillage central par poignée coulissante avec serrure à cylindre, rebord sur 3 côtés et **revêtement en caoutchouc strié. Sans sécurité individuelle.** Les tiroirs et plateaux extensibles peuvent être installés dans les deux moitiés de l'armoire, sans cloison centrale. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Charge admissible des tiroirs et plateaux extensibles: **200 kg**. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm.

Placement:

Nombre de tiroirs (930635 réf. 75): 2

Nombre de plateaux coulissants (930656 réf. 75): 4

Coloris:

Corps, plateaux coulissants et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970708 est nécessaire.

Description technique

Poids	205 kg
Hauteur utile	900 mm

Profondeur	700 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur	1500 mm
Hauteur	1025 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Armoire d'outillage CNC

Accessoires

Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930635 75
Plateau coulissant 200 kg Hauteur montage 75 mm	930656 75
Armoire d'outillage à portes coulissantes Avec rebord Hauteur 1025 mm	932130 1025
Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12