

Garant GRIDLINE

Armoire CNC complète avec logements d'outils, avec portes battantes en tôle pleine, Pour queues d'outils: C8



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 971301 C8 |
| GTIN | 4062406163730 |
| Classe d'article | 9GI |

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Armoire garnie en 40x20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm
 Largeur en G: 40
 Profondeur en G: 20
 Rails de logement: 9 paire

Description technique

| | |
|---|--|
| Hauteur | 2000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Poids | 146 kg |
| Entre axe (A) | 104 mm |
| Nombre de logements d'outils | 72 |
| Largeur en G | 40 |
| Profondeur en G | 20 |
| Nombre de traverses | 9 |
| Rails de logement | 9 paire |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine |
| Type de produit | Armoires CNC |

Accessoires

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm

940501 1500

| | |
|---|-------------|
| Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils C8 | 971570 C8 |
| Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 20 | 971525 20 |
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Insert en plastique Type C8 | 947390 C8 |
| Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm | 940501 2000 |