

Garant GRIDLINE

Armoire CNC complète avec logements d'outils, avec volet roulant, Pour queues d'outils: SK50



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 971309 SK50 |
| GTIN | 4062406164072 |
| Classe d'article | 9GI |

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Armoire garnie en 40x20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

Avec volets roulants à profilés en aluminium anodisé, non configurables en couleur.

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm
 Largeur en G: 40
 Profondeur en G: 20
 Rails de logement: 9 paire

Description technique

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hauteur | 2000 mm |
| Poids | 146 kg |
| Largeur en G | 40 |
| Profondeur | 500 mm |
| Entre axe (A) | 141 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur en G | 20 |
| Nombre de logements d'outils | 54 |
| Rails de logement | 9 paire |
| Nombre de traverses | 9 |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Façades des armoires | Volet roulant |
| Type de produit | Armoires CNC |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Poignée pour GridLine Type GP14 | 914226 GP14 |
| Insert en plastique Type SK50 | 947390 SK50 |
| Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils SK50 | 971570 SK50 |

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour
profondeur d'armoire en G 20

971525 20