

Garant GRIDLINE

Armoire CNC complète avec logements d'outils, avec portes battantes en tôle pleine, Pour queues d'outils: VDI30



Données de commande

N° commande	971341 VDI30
GTIN	4062406164447
Classe d'article	9GI

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Armoire garnie en 40x20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm
 Largeur en G: 40
 Profondeur en G: 20
 Rails de logement: 2 paire

Description technique

Largeur	1000 mm
Hauteur	2000 mm
Poids	126 kg
Entre axe (A)	71 mm
Profondeur	500 mm
Nombre de logements d'outils	114
Largeur en G	40
Profondeur en G	20
Rails de logement	2 paire
Nombre de traverses	6
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Type de produit	Armoires CNC

Accessoires

Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils VDI30

971570 VDI30

Insert en plastique Type VDI30	947390 VDI30
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 20	971525 20
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11