

Garant GRIDLINE

**Armoire CNC complète avec logements d'outils, avec volet roulant, Pour queues d'outils: SK40****Données de commande**

N° commande	971349 SK40
GTIN	4062406164713
Classe d'article	9GI

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Armoire garnie en 40x20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

**Avec volets roulants à profilés en aluminium anodisé, non configurables en couleur.**

**Livraison:**

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

**Coloris:**

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm  
 Largeur en G: 40  
 Profondeur en G: 20  
 Rails de logement: 2 paire

## Description technique

Nombre de logements d'outils	90
Profondeur	500 mm
Poids	126 kg
Largeur	1000 mm
Entre axe (A)	75 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Nombre de traverses	6
Rails de logement	2 paire
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Façades des armoires	Volet roulant
Type de produit	Armoires CNC

## Accessoires

Insert en plastique Type SK40	947390 SK40
Poignée pour GridLine Type GP14	914226 GP14
Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils SK40	971570 SK40

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour  
profondeur d'armoire en G 20

---

971525 20