

Garant GRIDLINE

## Armoire CNC complète avec logements d'outils, avec volet roulant, Pour queues d'outils: HSK100



### Données de commande

N° commande	971349 HSK100
GTIN	4062406164843
Classe d'article	9GI

### Description

#### REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

#### Exécution:

Armoire garnie en 40x20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. **Charge maximale admissible totale** par **paire de rails de logement: 200 kg**, par **traverse: 150 kg**.

**Avec volets roulants à profilés en aluminium anodisé, non configurables en couleur.**

#### Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

#### Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm  
 Largeur en G: 40  
 Profondeur en G: 20  
 Rails de logement: 2 paire

## Description technique

Profondeur	500 mm
Poids	126 kg
Entre axe (A)	116 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	2000 mm
Nombre de logements d'outils	42
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Rails de logement	2 paire
Nombre de traverses	6
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Façades des armoires	Volet roulant
Type de produit	Armoires CNC

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP14	914226 GP14
Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils HSK100	971570 HSK100
Insert en plastique Type HSK100	947390 HSK100

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour  
profondeur d'armoire en G 20

---

971525 20