

Garant GRIDLINE

Armoire grande capacité complète avec logements d'outils avec portes battantes en tôle pleine, Pour queues d'outils: VDI40



Données de commande

N° commande	971451 VDI40
GTIN	4062406164904
Classe d'article	9GI

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Armoire garnie en 40x28G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 28 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942573 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 700 mm
 Largeur en G: 40
 Profondeur en G: 28
 Hauteur utile: 1845 mm

Description technique

Largeur	1000 mm
Entre axe (A)	75 mm
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur	700 mm
Poids	115 kg
Nombre de traverses	8
Profondeur en G	28
Nombre de logements d'outils	136
Hauteur	2000 mm
Rails de logement	2 paire
Largeur en G	40
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Type de produit	Armoire grande capacité CNC

Accessoires

Insert en plastique Type VDI40	947390 VDI40
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 28	971525 28
Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils VDI40	971570 VDI40
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11