

Garant GRIDLINE

## Armoire grande capacité complète avec logements d'outils avec portes battantes en tôle pleine, Pour queues d'outils: C6



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 971451 C6     |
| GTIN             | 4062406164935 |
| Classe d'article | 9GI           |

### Description

#### REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

#### Exécution:

Armoire garnie en 40x28G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

#### Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 28 et traverse avec logements d'outils 971570.

#### Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942573 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 700 mm  
 Largeur en G: 40  
 Profondeur en G: 28  
 Hauteur utile: 1845 mm

## Description technique

|   |  |
|---|--|
| Nombre de logements d'outils                | 120  |
| Hauteur utile                               | 1845 mm  |
| Largeur                                     | 1000 mm  |
| Nombre de traverses                         | 8  |
| Profondeur en G                             | 28   |
| Largeur en G                                | 40   |
| Rails de logement                           | 2 paire  |
| Hauteur                                     | 2000 mm  |
| Entre axe (A)                               | 75 mm  |
| Poids                                       | 115 kg   |
| Profondeur                                  | 700 mm   |
| Epaisseur du matériau                       | 0,9 mm   |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg  |
| Angle d'ouverture de porte                  | 250 degré  |
| Réglage en hauteur au pas                   | 25 mm  |
| Serrure à cylindre                          | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire                              | Armoire de base  |
| Façades des armoires                        | Porte battante en tôle pleine                                  |
| Type de produit                             | Armoire grande capacité CNC                                    |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Poignée pour GridLine Type GP11   | 914226 GP11 |
| Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 28                     | 971525 28   |
| Insert en plastique Type C6   | 947390 C6   |
| Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm     | 940501 2000 |
| Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils C6 | 971570 C6   |